



GP118P

Porta opaca p/GD118

Características técnicas

Dimensões

Altura	250 mm
Largura	355 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta para parar
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Arquitetura

Portas	Abertura para a esquerda Abertura para a direita
--------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim