



GP118P

Plastová dvířka plná pro GD118S

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	250 mm
Šířka	355 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo Vpravo
------------------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano