



M55339010

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	190 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Abbildungen | Zeichnungen

