



M55339010

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 61 mm |
| Breite | 190 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Reinweiss |
| RAL Nummer | 9010 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--|
| Montageart | Schraubanschluss Schnappbefestigung |
|------------|--|

Abbildungen | Zeichnungen

