



M-MD11030

Toit modulaire en 2-parties IP40 1100x300 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	14 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Couleur	Zinc

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui