




UDM2147E04

tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 E04 147x247mm stal ocynkowana

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Szerokość         | 290 mm |
| Długość           | 290 mm |
| Wymiar a          | 147 mm |
| Wymiar b          | 247 mm |
| Grubość materiału | 4 mm   |
| Rozmiar nominalny | 240 mm |

##### Instalacja, montaż

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Otwór montażowy | Prostokątny |
|-----------------|-------------|

##### Instrukcje

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

##### Materiały

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |

##### Pokrywa, drzwi

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Pokrywa otworów montażowych | Tak |
|-----------------------------|-----|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

#### Ilustracje | Rysunki

