



M-MD13040

Toit modulaire en 2-parties IP40 1300x400 (lpx) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 14 mm   |
| Largeur    | 1300 mm |
| Profondeur | 400 mm  |

Equipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

Matière

|         |       |
|---------|-------|
| Matière | Acier |
| Couleur | Zinc  |

Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |