



WH36184900Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster 1p/ 2->0<-1 /KABA8 IP55 Signalweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	82.5 mm
Einbautiefe	82.5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

Sicherheit

Schutzzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz	
-----------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----