



GP112T

Porte transparente pour panneau de contrôle

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	87 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----