



GP111P

### Porte opaque pour bloc de commande

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 250 mm |
| Largeur    | 250 mm |
| Profondeur | 86 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non         |
| Type de porte                  | Porte butée |
| Nombre de serrure de la porte  | 1           |

##### Matière

|            |            |
|------------|------------|
| Code RAL   | 9010       |
| Couleur    | Blanc pur  |
| Matériau   | Plastique  |
| Traitement | Non traité |

##### Architecture

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Position de la porte | Gauche<br>Droite |
|----------------------|------------------|

##### Sécurité

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Classe de protection (IP) | IP00   |
| Type de verrouillage      | Loquet |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |