



ZB32SEH27

**Komplettschrank, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, OKK, VT7, H=1100mm, 2-feldig**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	7
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

Abbildungen | Zeichnungen

