



GP106T

Vrata, za ormar Gamma, 6 modula, prozirna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	180 mm
Širina	146 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata
Broj brava	1

Materijali

Boja	Bijelo
Boja proizvoda	Bijelo
Materijal	Plastika
Obrada	Neobrađeno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Brava

Oprema

Broj tipki	1
------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da