



GP106T

Vrata, za ormar Gamma, 6 modula, prozirna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 180 mm |
| Širina | 146 mm |

Poklopac, vrata

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Da              |
| Vrsta vrata ormara         | Zaustavna vrata |
| Broj brava                 | 1               |

Materijali

|           |            |
|-----------|------------|
| Boja      | Bijelo     |
| Materijal | Plastika   |
| Obrada    | Neobrađeno |

Sigurnost

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40  |
| Vrsta zaključavanja           | Brava |

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |