



WE000



Interrupteur Essensya 10A

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Pure |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|----------|--------------------|
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
|----------|--------------------|

| | |
|------------|-------|
| Traitement | Laqué |
|------------|-------|

Identification

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP41 |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Raccordement

| | |
|------------------|---------|
| Type de contacts | 2 voies |
|------------------|---------|