



GP102T

Tür, Miniverteiler, 2 Platzeinheiten, transparent

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 55 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |
| Anzahl der Schlosser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |
| Schließungstyp | Zylinderschloss |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |