



GP102T

**Porte transparente pour GD102.**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui