



GP102T

Porte transparente pour GD102.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrures	1

Matières

Matière	PVC
Traitement	Non traité

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui