



GP102T

Dvířka průhledná pro GD102N

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	160 mm
Šířka	55 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	1

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Cylindrická vložka

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano