



GP102T

#### ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD102N

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	55 mm

##### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

##### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	κλειδαριά κυλινδρική

##### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι