



GP102T

ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD102N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	55 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	κλειδαριά κυλινδρική

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι