



FW424FT

Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 24 mód , 96M

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de filas	4
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	96
-------------------	----

Dimensiones

Altura	842 mm
Anchura	622 mm
Profundidad	121 mm
Altura de la instalación	770 mm
Anchura de instalación	550 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	24

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo