



FW424FT

**Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	96
--------------	----

**Rozměry**

Výška	842 mm
Šířka	622 mm
Hloubka	121 mm
Vestavěná výška	770 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	550 mm
Vestavěná hloubka	110 mm
Počet jednotek šířky	24

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Bez zámku