




GP104T

Porte transparente pour GD104.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	110 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui