



GP104T

Porte transparente pour GD104.

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 180 mm |
| Largeur | 110 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Type de porte | Porte butée |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|------------|------------|
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Plastique |
| Traitement | Non traité |

Sécurité

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Type de verrouillage | Serrure à barillet |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |