



GP104T

### Porte transparente pour GD104.

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 180 mm |
| Largeur | 110 mm |

##### Cache, porte

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui            |
| Type de porte                  | Butée de porte |
| Nombre de serrure de la porte  | 1              |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Blanc      |
| Matière               | Plastique  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Sécurité

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Indice de protection IP | IP40               |
| Type de verrouillage    | Serrure à barillet |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |