



GP104T

Vrata, za ormar Gamma, 4 modula, prozirna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	180 mm
Širina	110 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata
Broj brava	1

Materijali

Boja	Bijelo
Materijal	Plastika
Obrada	Neobrađeno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Brava

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da