



GP104T

ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD104N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	180 mm
Πλάτος	110 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	κλειδαριά κυλινδρική

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι