



FW424FD

Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW424FB

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	842 mm
Breite	622 mm
Tiefe	13 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----