



48037004

Steckdose SCHUKO/USB A-A, K.5, edelstahl matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	2400 mA
---------------	---------

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	12 W
------------------	------

Leistungsaufnahme standby	0,05 W
---------------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
-----------	--------------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	45 mm
-------	-------

Anzahl Einheiten	1
------------------	---

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
------------	--

Anschluss-/Steckertyp USB	AA
---------------------------	----

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja