



48037003

Steckdose SCHUKO/USB A-A, K.5, alu matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|---------|
| Ausgangsstrom | 2400 mA |
| Nennstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|------------------|---------------|
| Ausgangsspannung | 4,75 - 5,25 V |
|------------------|---------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|--------------------|-----------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|---------------------------|--------|
| Ausgangsleistung | 12 W |
| Leistungsaufnahme standby | 0,05 W |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|------------------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe | 32 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|---------------------------|--|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | AA |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 2 USB-Buchsen Typ A |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |