



48037003

**Steckdose SCHUKO/USB A-A, K.5, alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangstrom	2400 mA
--------------	---------

Nennstrom

16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	12 W
------------------	------

Leistungsaufnahme standby

0,05 W

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
-------	-----------

RAL Nummer	9006
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	45 mm
-------	-------

Anzahl Einheiten	1
------------------	---

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
------------	--

Anschluss-/Steckertyp USB	AA
---------------------------	----

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja