



48037003

## K.1/K.5 - Schuko c/ 2xUSB, alum lac

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente nominal  | 16 A    |
| Corrente de saída | 2400 mA |

#### Tensão

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tensão nominal  | 250 V         |
| Tensão nominal  | 250 - 250 V   |
| Tensão de saída | 4,75 - 5,25 V |

#### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
|------------------------------|-----------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Potência

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potência de saída             | 12 W   |
| Potência absorvida em standby | 0,05 W |

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Alumínio       |
| Código RAL | 9006           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

#### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altura                   | 71 mm |
| Largura                  | 71 mm |
| Profundidade             | 45 mm |
| Número de unidades       | 1     |
| Profundidade da montagem | 32 mm |

#### Ligações

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de encaixe |
|------------------------|---------------------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conectividade

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações           | Ligação por encaixe                          |
| Tipo de montagem           | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |
| Tipo de conector/ficha USB | AA                                           |

#### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

# Ficha técnica do produto

## 48037003

---

### Índice de proteção

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK02 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

### Textos

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão              | Sem gravação                                                                 |
| Fusível                | À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico) |
| Tampa                  | Placa de cobertura central                                                   |
| Conectores e terminais | Com 2 tomadas USB tipo A                                                     |
| Tipo de ligação        | Com terminais de encaixe                                                     |

### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |