



WE064

Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique

Caractéristiques techniques

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Pure |
|---------|------|

Code RAL

9010

Matériau

Polycarbonate (PC)

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 70 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 70 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 48 mm |
|------------|-------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'organe de commande | Variateur |
|---------------------------|-----------|

Raccordement

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | Mini 2x 1 mm ² - maxi 2x 2.5 mm ² |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 2.5 mm ² |
|-----------------------------------------|---------------------------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|