



WE063

Variateur rotatif Essensya 400VA pour transformateur ferromagnétique

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL

9010

Matériau

Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Variateur
---------------------------	-----------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm ² - maxi 2x 2.5 mm ²
---	---

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-----------------------	--