




WE063

Variateur rotatif Essensya 400VA pour transformateur ferromagnétique

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 48 mm

Architecture

Type d'organe de commande Variateur

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage