




WE060

Variateur rotatif Essensya lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9010
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35 mm

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm ² - maxi 2x 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---