



M-TSEG8022

**Porte transparente IP55 avec verre Sécurité centrée 800x2200 (lxh) laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2096 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Couleur du produit	Gris clair
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui