



HXE011H

Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládní 0,70 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP4X

Napětí

Ovládací napětí AC 0 - 0 V

Ovládací napětí DC 24 - 24 V

Funkce

Opožděné Ne