

NH3-HR3P-LLL 3W. KI.0,5 600A 1Schl. 1Öffn. Elektr.Sich.Überw. nach CH-EICHRECHT

Technische Eigenschaften

Sicherung

|                  |     |
|------------------|-----|
| Sicherungsgrösse | NH3 |
|------------------|-----|

Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

Elektrischer Strom

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nennstrom                                  | 630 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 630 A |

Installation, Montage

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 30 - 30 Nm |
|----------------------|------------|

Belastbarkeit

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200 |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 800 |

Leistung

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 295 W |
|---------------------------------------|-------|

Anschluss

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm <sup>2</sup> |

Abmessungen

|        |           |
|--------|-----------|
| Höhe   | 149.50 mm |
| Breite | 280 mm    |
| Länge  | 590 mm    |

Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui    | 1000 V |
| Stossspannungsfestigkeit | 8000 V |

Kabel

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kabeleinführungsstelle | Seite |
|------------------------|-------|

Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |