

NH3-HR3P-LLL 3CT Cl.0,5 600A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible NH3

Architecture

Nombre de pôles 3

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B 630 A

Installation, montage

Couple de serrage 30 - 30 Nm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 200

Endurance mécanique nombre de manœuvres 800

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 295 W

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Section de raccordement en câble souple 95 mm²

Dimensions

Hauteur 149.50 mm

Largeur 280 mm

Longueur 590 mm

Tension

Tension assignée d'isolement 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

Câble

Entrée de câble Côté

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui