



GS11003020

**Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Verkehrsrot
RAL Nummer	3020
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	61 mm
Anzahl Einheiten	2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Schutzkontaktsteckdose mit Schalter

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Geeignet für  
Hager Geräte Steckdose BRx

Abbildungen | Zeichnungen

