



DAS2803100ELN

DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

Technische karakteristieken

Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	3,1 - 3,4 m
Aanpassing van de hoogte	300 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
----------------	---

Uitrusting

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

