



47703562

**Presa SCHUKO doppia vert. con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	146 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	65 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Connessione**

Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Cablaggio	Inserti con cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla