



B02872



**Presa schuko P30 Pepita nera PRS SCHUKO 2P+T 16A BK**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Nero
--------	------

Codice RAL	7016
------------	------

Materiale	Plastica
-----------	----------

**Serie**

Profondità	22,80 mm
------------	----------

Numero di unità	1
-----------------	---

Profondità delle scatole da incasso	40 mm
-------------------------------------	-------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
--------------------------------	-------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
------------	--

**Adatto per**

ALU B / Sistema di colonne BIS / Sistema di colonne UNA / TBA / TBN / TCN / Telai di protezione dell'unità di alimentazione / TMC / TMR / TMU