



HWX703H

Motorantrieb zum Spannen der Feder 100-130V DC HW1 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung U_i	450 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Steuerspannung DC	100 - 130 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja