




BR651303HLAN

**BR65 buitenhoek 68x130 mm, variabel, halogeenvrij, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 68 mm  |
| Breedte  | 130 mm |
| Meting a | 37 mm  |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Configuratie**

|             |    |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 85 - 95 |
|------------|---------|

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | PC-ABS      |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur                   | Aluminium   |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|            |  |
|------------|--|
| BRA 65x130 |  |
|------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |