



VU318F

Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 3x18 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal rader	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	54
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	536 mm
Bredd	426 mm
Djup	89 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	396 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	82 mm
Antal breddenheter	18

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	22
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Säkerhet

Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	650 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----