



VU318F

Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 3x18 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Urustning

Antal rader 3

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 54

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 536 mm

Bredd 426 mm

Djup 89 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 396 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 82 mm

Antal breddenheter 18

Skydd, dörr

Typ av handtag Klaffhandtag med mekanism

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar 22

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Urustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Säkerhet

Skyddsklass Isoleringsklass I

Slagtålighet IK IK07

Kapslingsklass (IP) IP30

Säkerhet

Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	650 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----