Fiche technique du produit
TR304B



TR304B

4 entrées à encastrer secteur

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Architecture

Système bus	Bus Radio

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Éclairage

Contrôle des LED	Non

Matière

Matériau	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm^2

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC