



85605100



KNX RF dálkový ovladač 2-kánalový s popisovým polem bílá/šedá

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	6 - 6 V
-----------------	---------

Vybavení

Počet kanálů	2
Transmitter duty cycle	1 %

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Termoplast
----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Funkce	Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----